

## 18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>613052510</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4061792205376</b>
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkukapazität	2 x 4 Ah
Akkuspannung	18 V
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	27 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Akkupack	1,8 kg
Gewicht mit Akkupack	2,5 kg

### Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L