

Fliesen-Diamantbohrkronen-Set “Dry”, 7-teilig, M 14

Bestell-Nr.
EAN-Code

628321000
4061792190627

- M 14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern
- Lange Lebensdauer und schneller Bohrfortschritt durch vakuumhartgelötete Diamanten
- Einfache Entfernung des Bohrkerns durch seitliche Aussparungen
- Keine Extrakühlung erforderlich. Ø 6-14 mm haben zudem eine integrierte Paraffinemulsion zur besseren Kühlung. Bei aufeinanderfolgenden Bohrungen wird empfohlen die Krone nach jeder Bohrung kurz mit Wasser zu kühlen!
- Als Nutzlänge wird die Stärke der Fliese / Feinsteinzeug / Granitplatte empfohlen. In der Regel max. 2 cm. Granitplatten / Arbeitsplatten können bis 5 cm gebohrt werden. Hier sollte die Krone öfters aus dem Bohrloch rausgezogen werden, damit sich diese kurz abkühlt!
- Wichtig: Bei verlegtem Material nicht in den Untergrund bohren!
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Set bestehend aus: je 2 x Ø 6 mm, 2 x 8 mm, je 1x 10 mm, 12 mm, 14 mm