

## Combo Set 6.1 (685211000) Akku-Maschinen im Set

Bestell-Nr. 685211000  
EAN 4061792224605



Abbildung stellvertretend

- Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I: sicherer, bürstenloser Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL: Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
- Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125: Beste Produktivität und Überlast in seiner Klasse – das bietet der 18-Volt-Akku-Winkelschleifer, unter anderem dank des servicefreien Brushless-Motors mit höchster Effizienz
- Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT: Universelle Akku-Säbelsäge mit gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED: Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht

### Technische Werte

#### KENNWERTE ULA 14.4-18 LED (600368000) Akku-Handlampe

|                                 |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkuspannung                    | 14.4 - 18 V                                                                                                                                                                              |
| Max. Lichtstrom                 | 280 lm                                                                                                                                                                                   |
| Max. Leuchtdauer pro Akkuladung | 14,4 V / 2,0 Ah: 4,5h / 14,4 V / 4,0 Ah: 9h / 18 V / 2,0 Ah: 6,4h / 18 V / 4,0 Ah: 12,7h / 18 V / 5,2 Ah: 16,5h / 18 V / LiHD 3.1: 10h / 18 V / LiHD 5.5: 17,6h / 18 V / LiHD 6.2: 19,8h |
| Gewicht ohne Akkupack           | 0.4 kg                                                                                                                                                                                   |

Gewicht mit Akkupack

0.8 kg

### **KENNWERTE SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Akku-Schlagschrauber**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Akkuspannung                | 18 V                           |
| Max. Schraubengröße         | M18                            |
| Max. Leerlaufdrehzahl       | 2650 /min                      |
| Max. Schlagzahl             | 3750 /min                      |
| Max. Drehmoment             | 300 Nm                         |
| Max. Lösemoment             | 480 Nm                         |
| Drehzahl-/Drehmoment-Stufen | 12                             |
| Werkzeugaufnahme            | Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm) |
| Gewicht ohne Akkupack       | 1.1 kg                         |
| Gewicht mit Akkupack        | 1.7 kg                         |

### **VIBRATION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Akku-Schlagschrauber**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Schlagschrauben    | 7 m/s <sup>2</sup>   |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### **GERÄUSCHEMISSION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Akku-Schlagschrauber**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 95 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 106 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

### **KENNWERTE SB 18 LTX BL I (602360850) Akku-Schlagbohrschrauber**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Akkuspannung             | 18 V      |
| Max. Drehmoment weich    | 65 Nm     |
| Impulsmoment             | 65 Nm     |
| Max. Drehmoment hart     | 130 Nm    |
| Einstellbares Drehmoment | 1 - 20 Nm |
| Bohr-Ø Mauerwerk         | 16 mm     |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Bohr-Ø Stahl          | 13 mm                   |
| Bohr-Ø Weichholz      | 68 mm                   |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Max. Schlagzahl       | 38000 /min              |
| Bohrfutterspannweite  | 1.5 - 13 mm             |
| Spannhalsdurchmesser  | 43 mm                   |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.8 kg                  |
| Gewicht mit Akkupack  | 2.2 kg                  |

### **VIBRATION SB 18 LTX BL I (602360850) Akku-Schlagbohrschrauber**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Bohren Metall      | 2.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Schlagbohren Beton | 16.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.7 m/s <sup>2</sup>  |

### **GERÄUSCHEMISSION SB 18 LTX BL I (602360850) Akku-Schlagbohrschrauber**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 92 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 103 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

### **KENNWERTE KH 18 LTX 24 (601712850) Akku-Kombihammer**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Akkuspannung                    | 18 V          |
| Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 2.1 J         |
| Max. Schlagzahl                 | 5200 /min     |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern  | 24 mm         |
| Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 68 mm         |
| Bohr-Ø Stahl                    | 13 mm         |
| Bohr-Ø Weichholz                | 30 mm         |
| Leerlaufdrehzahl                | 0 - 1400 /min |
| Werkzeugaufnahme                | SDS-plus      |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Gewicht ohne Akkupack | 2.6 kg |
|-----------------------|--------|

### **VIBRATION KH 18 LTX 24 (601712850) Akku-Kombihammer**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Hammerbohren Beton | 11.5 m/s <sup>2</sup> |
|--------------------|-----------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|--------------------|----------------------|

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Meisseln | 7.8 m/s <sup>2</sup> |
|----------|----------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|--------------------|----------------------|

### **GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX 24 (601712850) Akku-Kombihammer**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Schalldruckpegel | 91 dB(A) |
|------------------|----------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schallleistungspegel (LwA) | 98 dB(A) |
|----------------------------|----------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
|--------------------|---------|

### **KENNWERTE W 18 L BL 9-125 (602374850) Akku-Winkelschleifer**

|              |      |
|--------------|------|
| Akkuspannung | 18 V |
|--------------|------|

|            |        |
|------------|--------|
| Scheiben-Ø | 125 mm |
|------------|--------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Max. Schnitttiefe | 34 mm |
|-------------------|-------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Leerlaufdrehzahl | 10000 /min |
|------------------|------------|

|                |      |
|----------------|------|
| Spindelgewinde | M 14 |
|----------------|------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Griffumfang | 183 mm |
|-------------|--------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Gewicht ohne Akkupack | 1.5 kg |
|-----------------------|--------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Gewicht mit Akkupack | 2.2 kg |
|----------------------|--------|

### **VIBRATION W 18 L BL 9-125 (602374850) Akku-Winkelschleifer**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Oberfläche schleifen | 5 m/s <sup>2</sup> |
|----------------------|--------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|--------------------|----------------------|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
|----------------------------|----------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|--------------------|----------------------|

### **GERÄUSCHEMISSION W 18 L BL 9-125 (602374850) Akku-Winkelschleifer**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Schalldruckpegel | 86 dB(A) |
|------------------|----------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
|----------------------------|----------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
|--------------------|---------|

### **KENNWERTE SSEP 18 LT (601616850) Akku-Säbelsäge**

|              |      |
|--------------|------|
| Akkuspannung | 18 V |
|--------------|------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Hubzahl bei Leerlauf | 0 - 3000 /min |
|----------------------|---------------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Sägeblatthub | 32 mm |
|--------------|-------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Gewicht ohne Akkupack | 2.9 kg |
|-----------------------|--------|

### **VIBRATION SSEP 18 LT (601616850) Akku-Säbelsäge**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Sägen Spanplatte | 7.46 m/s <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|--------------------|----------------------|

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Sägen Holzbalken | 8.22 m/s <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|--------------------|----------------------|

### **GERÄUSCHEMISSION SSEP 18 LT (601616850) Akku-Säbelsäge**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Messunsicherheit K | 5 dB(A) |
|--------------------|---------|