

SSEP 18 LT (601616850) Akku-Säbelsäge

Bestell-Nr. 601616850
EAN 4061792250246



Abbildung stellvertretend



- Universelle Akku-Säbelsäge mit gewinkeltm Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
- Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
- Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

KENNWERTE

Akkuspannung	18 V
Hubzahl bei Leerlauf	0 - 3000 /min
Sägeblattthub	32 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.9 kg

VIBRATION

Sägen Spanplatte	7.46 m/s ²
------------------	-----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

Sägen Holzbalken	8.22 m/s ²
------------------	-----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION

Messunsicherheit K	5 dB(A)
--------------------	---------

Lieferumfang

- Säbelsägeblatt für Holz und Metall
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät