

W 18 L BL 9-125 (602374850) Akku-Winkelschleifer

Bestell-Nr. 602374850
EAN 4061792230392



Abbildung stellvertretend



- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

KENNWERTE

Akkuspannung	18 V
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	34 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 /min
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	183 mm

Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg
-----------------------	--------

Gewicht mit Akkupack	2.2 kg
----------------------	--------

VIBRATION

Oberfläche schleifen	5 m/s ²
----------------------	--------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

Schleifen mit Schleifblatt	2.5 m/s ²
----------------------------	----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	86 dB(A)
------------------	----------

Schallleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
----------------------------	----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------

Lieferumfang

- Schutzhaube
- Stützflansch
- Zweilochmutter
- Zusatzhandgriff
- Zweilochschlüssel
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät