

KH 18 LTX 24 (601712850) Akku-Kombihammer

Bestell-Nr. 601712850
EAN 4061792213197



Abbildung stellvertretend



- Akku-Hammer mit SDS-plus-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall
- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus (Zubehör)
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

KENNWERTE

Akkuspannung	18 V
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.1 J
Max. Schlagzahl	5200 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm

Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	30 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1400 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack	2.6 kg

VIBRATION

Hammerbohren Beton	11.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Meisseln	7.8 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	98 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät