

SB 18 LTX BL I (602360850) Akku-Schlagbohrschrauber

Bestell-Nr. 602360850

EAN 4061792188174



Abbildung stellvertretend



- Leistungsstarkes Kraftpaket: sicherer, bürstenloser Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

KENNWERTE

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	65 Nm

Impulsmoment	65 Nm
Max. Drehmoment hart	130 Nm
Einstellbares Drehmoment	1 - 20 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	68 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Max. Schlagzahl	38000 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.8 kg
Gewicht mit Akkupack	2.2 kg

VIBRATION

Bohren Metall	2.6 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Schlagbohren Beton	16.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.7 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	103 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Schnellspannbohrfutter
- Zusatzhandgriff
- Gürtelhaken und Bitdepot