

ULA 14.4-18 LED (600368000) Akku-Handlampe

Bestell-Nr. 600368000
EAN 4007430242730



Abbildung stellvertretend



- Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen
- Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse für den Baustelleneinsatz
- Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
- Betrieb mit allen LiPOWER und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt

Technische Werte

KENNWERTE

Akkuspannung	14.4 - 18 V
Max. Lichtstrom	280 lm
Max. Leuchtdauer pro Akkuladung	14,4 V / 2,0 Ah: 4,5h / 14,4 V / 4,0 Ah: 9h / 18 V / 2,0 Ah: 6,4h / 18 V / 4,0 Ah: 12,7h / 18 V / 5,2 Ah: 16,5h / 18 V / LiHD 3.1: 10h / 18 V / LiHD 5.5: 17,6h / 18 V / LiHD 6.2: 19,8h
Gewicht ohne Akkupack	0.4 kg
Gewicht mit Akkupack	0.8 kg

Lieferumfang

- ohne Akkupack, ohne Ladegerät