

# DESKTOP-PC INTEL I5-12400

16 GB DDR4-PC3200 RAM, 500 GB M.2 SSD NVMe , RTX 3050 8 GB , Windows 11 PRO



## HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Gehäuse	Desktop PC Gehäuse
Netzteil	750 Watt
Chipsatz	Intel® H610 Express Chipset
Prozessor	Intel® Core i5-12400 Sockel 1700
Prozessor Takt	6* 2.50 GHz (6* 4.40 GHz Turbo)
Hauptspeicher	16 GB DDR4-PC3200
Festplatte	500 GB M.2 SSD NVMe
Laufwerk	ohne
Grafikkarte	NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB

## WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Steckplätze	1* PCI Express x16 slot , 1* PCI Express x1 slot 1* M.2-Anschluss 4* SATA 6 Gb/s-Anschlüsse
Netzwerkkarte	Realtek® GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps)
Sound	7.1 Kanal HD Audio
Anschlüsse Front	2* USB 3.0, 2* USB 2.0, 1x HD Audio Port
Anschlüsse Hinten	1* DisplayPort, 1* VGA, 1* HDMI, 1* DVI, 2* PS/2 Port 1* RJ45, 3* Audio, 4* USB 2.0 Ports, 2* USB 3.2 Gen1 Ports

## WEITERE DETAILS

Artikel Nr.	CR-PC0057
EAN:	4250236824383
Betriebssystem	Windows 11 Professional 64 Bit
Maße (Hx BxT)	381 x 205 x 385 mm
Service	24 Monate Pickup Reparaturservice