

FA6115 10 Jahres Rauchwarnmelder - optisch, austauschbare 5-Jahresbatterie

Sensortyp	Optisch
Batterieart	2 x AA Alkaline austauschbare Batterien (enthalten)



- Batteriebetriebener optischer Rauchmelder
- Reduziert Täuschungsalarme
- Große zentrale Testtaste
- Sleep Easy - Stummschaltung des Signaltons bei schwacher Batterie für 8 Stunden
- Warnung bei niedrigem Batteriestand - 'piepst' etwa alle 40 Sekunden, wenn die Batterie ausgetauscht werden muss
- Lauter 85 Dezibel Alarm
- Geeignet für Freizeitwohlfahrzeuge
- Einfache Installation - Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Leise Testfunktion ermöglicht diskrete Tests bei geringerer Lautstärke im Vergleich zu Standardalarmen



22
0333
EN 14604:2005+AC:2008
Smoke Alarm Devices
FSTDOP21006



22
0832
EN 14604:2005+AC:2008
Smoke Alarm Devices
FSTDOP21007

Technische Spezifikation

Abmessungen	118.1mm (Durchmesser) x 31.5mm (Tiefe)	
Batterie	2 x AA Alkaline austauschbare Batterien enthalten	
Sensortechnologie	Optisch	
Alarmtonpegel	85dB(A) bei 3m (Minimum)	
Installation	Wand/Decke	
Betriebstemperatur	+4°C bis +38°C	
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Bis zu 90% RH (nicht kondensierend)	
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Bis zu 93% RH (nicht kondensierend)	
Garantie	5 Jahre	
Zertifiziert gemäß	EN 14604:2005+AC:2008	
Gewicht	185g	
Fahrzeuge für Freizeitunterkünfte	Ja	