

Headset, kabellos

00184092 Bluetooth®-Kopfhörer "Passion Turn", Over-Ear, Lautsprecher, EQ, faltbar, S



Highlighttext:

- 2in1 Bluetooth-Stereo-Kopfhörer, der auch als Bluetooth-Lautsprecher genutzt werden kann
- innovativer Kopfhörer mit Doppel-Funktion: einfach die Ohrmuscheln nach außen drehen und schon verwandelt sich der Kopfhörer in einen Lautsprecher
- Equalizer mit drei verschiedenen Klangeffekten für zusätzlichen Bass, betonte Höhen oder ausgeglichenen Sound
- Musikgenuss per Bluetooth, Audiokabel oder microSD-Kartenslot möglich
- zum Telefonieren über Bluetooth auch als Nackenlautsprecher anwendbar
- dank des integrierten Mikrofons können Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhören keinen Anruf mehr
- unterstützt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant
- die hervorragende Passform reduziert unerwünschte Außengeräusche, sodass Sie ohne Störung Ihre Musik genießen können
- mit den einklappbaren Ohrmuscheln lassen sich die Kopfhörer platzsparend verstauen
- angenehm weiche Ohrpolster sorgen für besten Tragekomfort
- die Kopfhörer verfügen über ein individuell einstellbares Kopfband, welches sich Ihrer Kopfform anpasst
- gepolstertes Kopfband für bequemen Musikgenuss auch über längere Zeiträume
- bei Nichtgebrauch schützt die Tasche Ihren Kopfhörer
- Musikzeit im Kopfhörer-Modus: bis zu 18h bei maximaler Akkukapazität
- Musikzeit im Lautsprecher-Modus: bis zu 3,5h bei maximaler Akkukapazität
- Gesprächszeit: 18h bei maximaler Akkukapazität
- max. Musikleistung: 2x 3W im Lautsprecher-Modus
- intuitive Lautstärkeregelung direkt am Kopfhörer durch ein Drehrad
- Musik-Steuerungsfunktionen (Play/Pause/nächster Titel/vorheriger Titel)
- Smartphone-Funktionen durch Multifunktions-Button steuerbar (z. B. Anrufe annehmen/ablehnen/beenden/Wahlwiederholung)
- wechseln der Equalizer-Modi durch Drücken der Equalizer-Taste
- einfache Verwendung des Kopfhörers durch Sprachinformationen z.B. Ansage bei erfolgreicher Bluetooth-Verbindung
- abnehmbares 3,5-mm-Klinken-Audiokabel

Systemvoraussetzungen:

- bluetoothfähiges Endgerät

Verbraucherhinweis:

Um in den Lautsprecher-Mode zu wechseln, muss die rechte Ohrmuschel nach außen gedreht werden.

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Produktbereich: HiFi, TV & Heimkino
- Serie: Passion
- Verbindung: Bluetooth
- Bluetooth Class: Class 2
- Bluetooth-Version: 5.3
- Frequenzband: 2402-2480MHz
- Frequenzbereich Kopfhörer: 180 Hz - 16 kHz
- Frequenzbereich Mikrofon: 100 Hz - 10 kHz
- Impedanz Kopfhörer: 4
- Impedanz Mikrofon: 2,2 k

Headset, kabellos**00184092 Bluetooth®-Kopfhörer "Passion Turn", Over-Ear, Lautsprecher, EQ, faltbar, S**

- Technologie: MultiPoint
- WBCV: 75mV
- Übertragungsdistanz: 10 m
- Art: Bluetooth-Headset
- Ausführung: Stereo
- Bauform: Over-Ear
- Besonderheit: Duplex, Faltbar, Ohrmuschel drehbar
- Empfindlichkeit Kopfhörer: 100 dB +/- 3 dB
- Empfindlichkeit Mikrofon: -38 dB +/- 3 dB
- Max. Gesprächszeit: 25 h
- Max. Musikzeit: 18 h
- Max. Standby: 2232 h
- Mikrofonposition: Integriertes Mikrofon
- Richtcharakteristik Mikrofon: Omnidirektional
- Sprachsteuerung: Apple Siri
- Unterstützte Bluetooth-Profile: A2DP/AVRCP/GATT/HFP
- Zusatzfunktionen: Lautstärkeregler, QuickPair, Rufannahmetaste
- Gewicht: 292 g
- Durchschnittl. Ladezeit in Stunden: 3 h
- Ladeart: USB-C-Buchse
- Empfohlene Anwendung: Handy/Smartphone

Lieferumfang:

- 1 Bluetooth®-Kopfhörer "Passion Turn"
- 1 USB-C-Ladekabel
- 1 AUX-Kabel
- 1 Aufbewahrungstasche
- 1 Kurzanleitung
- 1 Sicherheitshinweise

 4 047443 472045	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00184092	12	1	1