

Bluetooth-Lautsprecher

00188226 Bluetooth®-Lautsprecher "PowerBrick 2.0", spritzwassergeschützt, 8 W, Schw.



Highlighttext:

- Bluetooth-Lautsprecher für den perfekten Musikgenuss überall und jederzeit mit dem Handy, Tablet oder Laptop
- spritzwassergeschützt nach IPX4: keine Panik bei plötzlichem Regen - der Lautsprecher ist spritzwassergeschützt und ermöglicht gute Musik auch bei schlechtem Wetter
- volle Mobilität dank Akku-Betrieb mit LED-Ladeanzeige: schnelles Aufladen innerhalb von 3 Stunden mit USB-C-Schnittstelle
- Lieblingslieder lange genießen: Nutzung des Lautsprechers via Bluetooth für 10 Stunden
- True-Wireless-Stereo: zwei Lautsprecher via Bluetooth verbinden und frei im Raum platzieren für echten Stereo-Sound
- 8 Watt Musikleistung (Stereo)
- integrierte Freisprecheinrichtung
- mit AUX-In den Lautsprecher auch per Kabel verbinden
- praktischer Karabiner für Rucksack, Sporttasche und Co.

Technische Eigenschaften:


- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Produktbereich: Mobile Entertainment
- Anschluss: 3,5-mm-Klinkenkupplung/USB-C-Kupplung/Buchse
- Max. Reichweite: 10 m
- Verbindung: 3,5-mm-Klinkenkupplung, Bluetooth
- Bluetooth-Version: 5.1
- Kapazität: 2500 mAh
- Spannung: 3,7 V
- Audiosystem: Stereo
- Max. Musikleistung: 8 W
- Unterstützte Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- Zusatzfunktionen: Freisprecheinrichtung, True Wireless
- Breite: 17,3 cm
- Gewicht: 330 g
- Höhe: 6 cm
- Tiefe: 5,3 cm
- Batterietyp: Li-Ion Akku
- Betriebszeit: 10 h
- Durchschnittl. Ladezeit in Stunden: 3 h
- Stromversorgung: Integrierter Li-Ionen-Akku
- Empfohlene Anwendung: Mobile Music

Lieferumfang:

- 1 Bluetooth-Lautsprecher "PowerBrick 2.0"
- 1 USB-C-Ladekabel
- 1 Karabiner
- 1 Bedienungsanleitung

Bluetooth-Lautsprecher

00188226 Bluetooth®-Lautsprecher "PowerBrick 2.0", spritzwassergeschützt, 8 W, Schw.

 4 047443 474254	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00188226	16	1	1