



## BWFC-261KDIA

SANTEC 2MP AHD/CVI/TVI/Analog IR-Kuppelkamera  
120dB T. WDR,3DNR,2,7-13,5mm mot.Objekt.,IP66,IK10

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

BWFC Multi-Norm Kameras unterstützen HD-CVI, TVI, AHD, FBAS Signale und sind daher flexibel in alten und neuen Systemen einsetzbar. Das System ist für den Innen- wie Außenbereich geeignet. Durch den eingebauten IR-Scheinwerfer mit einer Reichweite bis zu 30m und motorisiertem Vario Fokus Objektiv mit 2,7-13,5 mm Brennweite, ist sie optimal für Nahfeld und mittleres Fernfeld einsetzbar.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Multinorm Kamera
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Starlight	Ja
Videosignal	HD-CVI, TVI, AHD, FBAS (analog)
Format Bildsensor	1/2,8"
Typ Bildsensor	Progressive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	2 MP (1920x1080)
Weitere Auflösungen	2MP, 1MP, 960H (FBAS)
Max. Bildrate (fps)	25/30fps@1080P(CVI/AHD/TVI),bis 50/60fps@720P(CVI)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 65dB
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	Automatisch/manuell
Objektivtyp	DC Vario Objektiv

BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com









### ► Empfohlenes Zubehör:

SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter
SNCA-MK-4631	Adapter/Anschlussbox für siehe empfohlenes Zubehör
SNCA-PM-4661	Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm
SNCA-WM-4644	Wandhalterung Passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-ICM-PFB200C	Deckeneinbausatz Unterputz Passend für -> siehe empfohlenes Zubehör
SNCA-RD-PFA200W	Regendach für SANTEC Dome Kameras
PA-KF-5.5/10	DC Stecker - Packung: 10Stk. Hohlstecker Øi=2,1mm, Øa=5,5mm