

Akku-Rasenmäher

LM002JM101

64V max. • 53 cm • 70 l

Leistungsstarker 64 V max. Akku-Rasenmäher. Zum Schneiden, Sammeln und Mulchen großer Rasenflächen

Der Akku-Rasenmäher, mit 53 cm Schnittbreite, verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert. Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert. Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren. Kann vertikal gelagert werden. Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar.



BL MOTOR **SOFT** NOLOAD **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkuspannung	64 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	2300 - 2800 min ⁻¹
Schnittkreis	534 mm
Schnitthöhenverstellung	10
Ideale Flächenleistung (bis zu)	1600 m ²
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 100 mm
Durchmesser des Hinterrades	230 cm
Durchmesser des Vorderrades	18 cm
Grasfangkorb	70 L
Schallleistungspegel (L _{WA})	91,6 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	82,1 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	25,7 - 27,6 kg

EAN 0088381754880

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Kabelloser, einklappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Verstauen
- 10-fache zentrale Schnitthöhenverstellung von 20 bis 100 mm
- Das leichte Kunststoffgehäuse erhöht die Manövrierfähigkeit und schont die Kräfte beim Rasenmähen und beim Einlagern der Maschine
- 3-in-1: Mulchen, Seitenauswurf und Heckauswurf/Sammeln



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191V96-5
Sichelmesser

413945-7
Mulchkeil

327589-6
Spannknebel 6



782210-8
Steckschlüssel SW17



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

191R06-8
Akku BL6440



191W19-9
Ladegerät DC64WA



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

