

Akku-Rasenmäher

DLM330RM

18V • 33 cm • 30 l

Akku-Rasenmäher für kleinere Rasenflächen geeignet

Ein geräuscharmer 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck, der leicht zu bedienen ist. Der Rasenmäher ist benutzerfreundlich und ideal für kleinere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 33 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im Grasfangsack.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	4300 min ⁻¹
Schnitthöhenverstellung	8
Schnittbreite	33 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	450 m ²
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 75 mm
Durchmesser des Hinterrades	18 cm
Durchmesser des Vorderrades	14 cm
Grasfangkorb	30 L
Schallleistungspegel (L _{WA})	89 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	82,4 dB(A)
K-Wert Geräusch	1,5 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
Produktgewicht	10,78 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	11,6 - 12,5 kg

Spezifikationen

- Mit Sanftanlauf
- Besonders niedriger Geräuschpegel, ideal geeignet für den Einsatz in Wohngebieten
- Kompaktes Staumaß durch eine platzsparende vertikale Lagerung
- Elektrische Motorbremse

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

GB00000042
Sichelmesser

GB00000134
Montageschlüssel 13

GB00000151
Grasfangkorb



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197265-4
Akku BL1840B



195584-2
Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

GB00000042
Sichelmesser

GB00000134
Montageschlüssel 13

Service

Bedienungsanleitung

