

Akku-Staubsauger

DVC157L

2x18V • 15 l • Trocken • L • AWS

Besonders geräuscharmer Akku-Staubsauger mit hoher Saugleistung und selbstreinigendem Filtersystem

Ein geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Staubsauger mit Auto-Start Wireless System (AWS). Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden und das Staubsaugen startet automatisch. Der Staubsauger verfügt zudem über einen HEPA-Filter, einen bürstenlosen Motor sowie einen großflächigen An- und Ausschalter. Staubklasse L nach Euronorm. Inklusive Aufsätze und Schlauch zur Staubabsaugung.



LXT **BL** **AWS** **XPT** **18V + 18V** **36V**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	2 x 18 V
Akkusystem LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Luftvolumen	2,4 m ³ /min
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	100 min
Schlauchlänge	2,5 m
Schlauchdurchmesser	38 mm
Behältervolumen Staub max.	15 L
Schalldruckpegel (L _{pA})	70 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Staubklasse	L
Abscheidegrad	99,99 %
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	8,0 - 8,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

Spezifikationen

- Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit
- Einstellbare Saugleistung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Das Feststellen der beiden Hinterräder verhindert ein unbeabsichtigtes Bewegen des Staubsaugers

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

140H94-2

Bürstendüse 360°



191D67-4

Universal-Bürstendüse Rund



197901-2

Runddüse-Gummi



198537-0

Fugenbürste



422437-5

Gummi-Fugendüse



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

