

LED-Akku- Arbeitsleuchte

ML006G

40V max. • 180/400/800 lx •
100/250/500 lm

**LED-Akku-Arbeitsleuchte mit abnehmbarem Diffusor-
Aufsatz, kompatibel mit 40 V max. XGT-Akkus**

Die Lampe verfügt über drei Helligkeitsstufen. Mit einem herausziehbaren um 360° drehbaren Metallhaken lässt sich die Lampe nahezu überall aufhängen. Der Leuchtkopf kann gedreht und geneigt werden, damit ist der Lichtkegel präzise einstellbar. Der mitgelieferte Diffusor sorgt für eine breitere Streuung des Lichts, sogar hinter den Lampenkopf. Platzsparend zusammenklappbar.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	500 - 100 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	800 - 180 lx
Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah	20 / 40 / 82 h
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,1 - 1,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	296 - 429 x 85 x 168 mm

EAN 0088381755139

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

