

Multifunktionsfräse

RT0702CX2J

710 W • 6/8 mm

Vielseitig einsetzbare Multifunktionsfräse mit variablen Geschwindigkeitskontrolle

Handliche Multifunktionsfräse für das Tischlerhandwerk. Mit dieser Multifunktionsfräse können verschiedene Nuten oder dekorative Motive in Holz eingefräst werden. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht. Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung. Mit Sanftanlauf.



Technische Details

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	10 000 - 34 000 min ⁻¹
Schnittleistung	0 - 40 mm
Schnittleistung	0 - 35 mm
Werkzeugaufnahme	6 / 8 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	1,8 - 2,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	89 x 89 x 210 mm

Spezifikationen

- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Kompaktes Design
- Mit Sanftanlauf
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung

EAN 0088381752695

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122703-7
Führungsrolle



122965-7
Parallelanschlag justierbar



153489-2
Seitengriff 36



194733-8
Absaugstutzen



195559-1
Absaugstutzen



195563-0
Oberfräsenmodul



196613-4
Kantenfräsenmodul



198987-9
Winkelfräsmodule



343577-5
Kopierhülse 10,0mm



344364-5
Kopierhülse 16,0mm



781039-9
Einmaulschlüssel SW13



781043-8
Einmaulschlüssel SW22

821552-6
MAKPAC Gr. 4



837247-1
Tascheneinsatz für MAK-PAC



A-86181
Spannzange 8mm



A-86197
Spannzange 6mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

