

# Akku-Staubsauger

## VC005GLZ

40V max. • 8 l • Trocken • L

Ein leistungsstarker, kabelloser Staubsauger für Reinigungsarbeiten

Einstellbare Saugkraft für ein breites Anwendungsgebiet „Kraftvoll“ oder „Leise“ Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Laufzeit. Für Stäube mit MAK Werten  $>1 \text{ mg/m}^3$  und Staubklasse L nach Euronorm geeignet



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Luftvolumen	2,8 m <sup>3</sup> /min
Max. Unterdruck	230 mbar
Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah	20 min
Behältervolumen max.	8 L
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	7,6 - 9,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	366 x 334 x 397 mm

### Spezifikationen

- Leiser Betrieb für hohen Komfort
- Flaches Gehäusedesign zur Ablage von Zubehör
- Tragegriff für leichten Transport

**EAN 0088381753579**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**140G19-0**

Alu-Teleskoprohr



**140G26-3**

Schaftrohr gebogen kpl.



**198532-0**

Bodendüse



**198919-6**

Fugendüse



**199493-7**

Saugschlauch 32 mm



**195432-5**

Entsorgungssack



**451350-0**

Stopper

## Optionales Zubehör

**451350-0**

Stopper

## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

