

Akku-Reciprosäge

JR002GZ

40V max. • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm

Eine leistungsfähige Reciprosäge mit bürstenlosem Motor

Zum Trennen von Metall und Holz. Eine in ihrer Leistungsklasse vergleichsweise kompakte Säge. Ein Kontergewichtsmechanismus reduziert deutlich die Vibration unter Last. Werkzeugloser Sägeblattwechsel und Verstellung des Führungsschuhs.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	8,5 m/s ²
Vibration Sägen Holz	8,5 m/s ²
Vibration Holz hacken	7,9 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6 - 5,8 kg

EAN 0088381761550

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Sägeblattwechsel und Verstellung des Führungsschuhs werkzeuglos
- Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit



Weitere Informationen

■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

