

Akku-Hobel

KP001GZ

40V max. • 82 mm • 4 mm

Kraftvoller Akku-Hobel mit 40V max. Antrieb

Hohe Hobelwellendrehzahl für optimale Ergebnisse bei einem geräuscharmen Betrieb. Mit AWS-Schnittstelle zur optionalen Nutzung von AWS. Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten. Einfache und präzise Einstellung der Spanabnahme durch einen großen Drehknopf. Die vordere Grundplatte ist federgelagert, zum Schutz der Klingen und des Werkstücks.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	15000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0-4 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	87 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	98 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	4,3 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,7 - 4,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	379 x 156 x 166 mm

EAN 0088381762243

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122695-0

Messereinstellehre



122785-9

Parallelanschlag kpl.



251878-6

Flügelschraube M5x20

253807-5

Scheibe 5

342390-8

Tiefenanschlag



782209-3

Steckschlüssel SW9



Optionales Zubehör

D-07967

Hobelmesser HM



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

