

Akku-Handkreissäge

HS011GZ

40V max. • 101 mm • 3.500 min⁻¹

Leistungsfähige, professionelle Handkreissäge mit bürstenlosem Motor, Motorbremse und Konstantelektronik

Robuste und durchzugsstarke Akku-Handkreissäge mit einer Schnitttiefe von bis zu 101 mm. Die Grundplatte besteht aus strapazierfähigem und leichtem Magnesium-Druckguss und passt ohne Adapter auf eine Führungsschiene. Mit AWS-Schnittstelle zur optionalen Nutzung von AWS. Mit abgewinkeltem, drehbarem Absaugstutzen für ein störungsfreies Mitführen des Saugschlauchs. Max. Neigung links/rechts: 1°/60°. Inklusive 270-mm-EFFICUT-Sägeblatt.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3500 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	97 - 101 mm
Max. Schnittleistung 45°	68 - 71 mm
Max. Schnittleistung 60°	48 - 51 mm
Bohrung	15,88 / 25 / 25,4 / 30 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

EAN 0088381760584

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit
- Magnesium-Druckguss-Komponenten sorgen für eine leichte Säge, die gut ausbalanciert und robust ist



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

783204-6

6-kant-Stiftschlüssel



Optionales Zubehör

194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194385-5

Schraubzwingen



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



196664-7

Winkelanschlag



198900-7

AWS Funk-Adapter WUT01



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



199826-6

Klemmzwingen



B-32172

Kreissägeblatt MAKFORCE



B-32378

Kreissägeblatt MAKFORCE



B-32409

Kreissägeblatt MAKFORCE



B-33146

SPECIALIZED Sägeb.270x30x24Z



B-33205

SPECIALIZED Sägeb.270x30x40Z



B-33211

SPECIALIZED Sägeb.270x30x60Z



B-33598

SPECIALIZED Sägeb.270x30x60Z



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

