

Akku-Kettensäge

UC011GZ

40V max. • 25,5 m/s • 35 cm

Leistungstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum

Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%. Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung. Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Tank Kettenöl	0,26 L
Kettengeschwindigkeit	0-25,5 m/s
Schienenlänge	35 cm / 14"
Kettenteilung	3/8 "
Kettenstärke	0,043 "
Schienennutbreite	1,1 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	6,1 - 7,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	446 x 233 x 274 mm

Spezifikationen

- Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- Auto-Stopp-Funktion
- IPX4-Wasserbeständigkeit während des Akkubetriebs

EAN 0088381762786

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191T87-4
Sternschiene

191T91-3
Sägekette

419288-5
Sägekettenschutz 36x10cm



782023-7
Schraubenschlüssel 13-16



Optionales Zubehör

191T87-4
Sternschiene

191T91-3
Sägekette

419288-5
Sägekettenschutz 36x10cm



782023-7
Schraubenschlüssel 13-16



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

