

Akku-Kettensäge

UC011GT101

40V max. • 25,5 m/s • 35 cm

Leistungstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum

Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%. Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung. Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten.



Technische Details

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Bürstenloser Motor | ✓ |
| Akkusystem XGT | ✓ |
| Akkuspannung | 40 V |
| Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion) | Li-ion |
| Tank Kettenöl | 0,26 L |
| Kettengeschwindigkeit | 0-25,5 m/s |
| Schienenlänge | 35 cm / 14" |
| Kettenteilung | 3/8 " |
| Kettenstärke | 0,043 " |
| Schienennutbreite | 1,1 mm |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 6,1 - 7,4 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 446 x 233 x 274 mm |

Spezifikationen

- Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- Auto-Stopp-Funktion
- IPX4-Wasserbeständigkeit während des Akkubetriebs

EAN 0088381762816

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191T87-4
Sternschiene

412393-7 (2x)
Kontaktschutzkappe

782023-7
Schraubenschlüssel 13-16



191T91-3
Sägekette

419288-5
Sägekettenschutz 36x10cm



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

191L47-8
Akku BL4050F



191E07-8
Schnellladegerät DC40RA



Optionales Zubehör

191T87-4
Sternschiene

419288-5
Sägekettenschutz 36x10cm



191T91-3
Sägekette

782023-7
Schraubenschlüssel 13-16



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

