

Akku-Heißluftgebläse

DHG181ZK

18V • 120-200 l/min • 550° C

Kompaktes Akku-Gebläse für viele Anwendungsgebiete

Stufenlos einstellbare Temperatur über Stellrad an der Maschinenrückseite, auch komplett ausschaltbar. Zweistufige Luftfördermenge. Schneller und einfacher Wechsel der Düsen durch ein Schnellwechselsystem. Auf Dauerbetrieb arretierbar. Leuchtstarke LED mit Vor- und Nachglimmfunktion.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Luftfördermenge	120 - 200 L/min
Temperaturbereich	150 - 550 °
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	0,99 - 1,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	174 x 79 x 208 - 255 mm

Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Kompatibel mit verschiedenen Düsen
- Gummierter Softgrip
- Schalter mit Ein- und Ausschaltsperre
- Kompaktes und ergonomisches Design

EAN 0088381760386

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

PR00000028
Glasschutzdüse



PR00000029
Breitschlitzdüse



PR00000030
Reflektordüse



PR00000031
Reduzierhülse



PR00000404
Transportkoffer

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

