

Akku-Stichsäge

DJV184Z

18V • 0-3,2 m/s • 127 mm

Leistungsfähige Akku-Stichsäge mit werkzeu-
glosem Sägeblattwechsel

Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar. Feinfühli-
ger Schalter zur Regulierung der Drehzahl, zusätzlich via Stellrad
Kühlluft bläst die Schnittstelle frei. Mit 3-facher
Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung. Leichte
Stichsäge mit geringer Geräuscentwicklung und
geringen Vibrationen. Mit leuchtstarker Doppel-LED.



LXT **BL** **SOFT** **XPT** **18V**
MOTOR NO LOAD EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	23 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	7,4 m/s ²
Vibration Sägen Metall	5,1 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	2,4 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,1 - 2,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	259 x 78 x 205 mm

Spezifikationen

- Durch eine elektronische Steuerung liefert der
bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit
- Mit LED-Licht
- Kompakte Bauweise

EAN 0088381762533

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

413F05-1

Absaugstutzen

457867-1

Gleitschuh Kunststoff



458191-5

Schutzabdeckung



783201-2

6-kant-Stiftschlüssel



B-06460

Stichsägeblatt B-50 Holz 5 Stk.



Service

Explosionszeichnung

