

Akku-Rasenmäher

DLM538Z

2x18V • 53 cm • 70 l

Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen. Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß. Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 min ⁻¹
Schnitthöhenverstellung	8
Schnittbreite	53 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	700 m ²
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 100 mm
Durchmesser des Hinterrades	23 cm
Durchmesser des Vorderrades	18 cm
Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2	22 min
Grasfangkorb	70 L
Sammeln	✓
Mähen, Sammeln	✓
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	25,6 - 27,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1780 - 1855 x 585 x 985 - 1115 mm

Spezifikationen

- Erhöhte Grasaufnahme
- Zweistufig einstellbare Griffhöhe
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit

EAN 0088381756730

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

413945-7
Mulchkeil

327589-6
Spannknebel 6

782210-8
Steckschlüssel SW17



191V96-5
Sichelmesser

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

