

Akku-Rasenmäher

DLM539Z

2x18V • 53 cm • 70 l

Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen. Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar. Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß. Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandsanzeige direkt am Führungsholm. 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 min ⁻¹
Schnitthöhenverstellung	8
Schnittbreite	53 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	800 m ²
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 100 mm
Durchmesser des Hinterrades	23 cm
Durchmesser des Vorderrades	18 cm
Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2	25 min
Grasfangkorb	70 L
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Radantrieb	✓
Sammeln	✓
Mähen, Sammeln	✓

Spezifikationen

- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Erhöhte Grasaufnahme
- Zweistufig einstellbare Griffhöhe

EAN 0088381756815

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

413945-7
Mulchkeil

327589-6
Spannknebel 6

782210-8
Steckschlüssel SW17



191V96-5
Sichelmesser

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

