

Akku-Rasenmäher

DLM539PT2

2x18V • 53 cm • 70 l

Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen. Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar. Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß. Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandsanzeige direkt am Führungsholm. 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 min ⁻¹
Schnitthöhenverstellung	8
Schnittbreite	53 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	800 m ²
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 100 mm
Durchmesser des Hinterrades	23 cm
Durchmesser des Vorderrades	18 cm
Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2	25 min
Grasfangkorb	70 L
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Radantrieb	✓
Sammeln	✓
Mähen, Sammeln	✓

EAN 0088381756877

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Erhöhte Grasaufnahme
- Zweistufig einstellbare Griffhöhe



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

327589-6
Spannknebel 6



413945-7
Mulchkeil

782210-8
Steckschlüssel SW17



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197280-8 (2x)
Akku BL1850B



196933-6
Doppel-Schnellladegerät DC18RD



Service

Bedienungsanleitung

