

Akku-Kettensäge

UC012GZ

40V max. • 25,5 m/s • 40 cm

Leistungsstarke Akku-Kettensäge für die professionelle Baumpflege

Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum. Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%. Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung. Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Tank Kettenöl	0,26 L
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Schienenlänge	40 cm / 16"
Kettenteilung	3/8 "
Schienennutbreite	1,1 mm
Treibgliederzahl	64
Produktgewicht	6,5 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	6,0 - 6,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	446 x 233 x 274 mm

Spezifikationen

- Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- Auto-Stopp-Funktion
- IPX4-Wasserbeständigkeit während des Akkubetriebs

EAN 0088381762830

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191T88-2
Sternschiene

191T92-1
Sägekette

419242-9
Sägekettenschutz



782023-7
Schraubenschlüssel 13-16



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

