

# Akku-Kettensäge

## UC016GZ

40V max. • 25,5 m/s • 40 cm

**Leistungsstarke Akku-Kettensäge für die professionelle Baumpflege**

Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum. Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%. Werkzeuglose Kettenspannung und Wechsel der Schneidgarnitur. Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Tank Kettenöl	0,26 L
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Schienenlänge	40 cm / 16"
Kettenteilung	3/8 "
Kettenstärke	0,043 "
Schienennutbreite	1,1 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	6,2 - 7,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	446 x 237 x 274 mm

### Spezifikationen

- Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- Auto-Stopp-Funktion
- IPX4-Wasserbeständigkeit während des Akkubetriebs
- Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos

**EAN 0088381763097**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

191T88-2  
Sternschiene

191T92-1  
Sägekette

419242-9  
Sägekettenschutz



782023-7  
Schraubenschlüssel 13-16



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

