

Akku-Sense

DUR194RFX2

18V • 4.500/6.000 min⁻¹ • 280 mm

Leichte und handliche Akku-Sense für Ausputzarbeiten rund um Beeteinfassungen, Zäune und andere Objekte

Mit zweistufiger Drehzahleinstellung und starrem Rundhandgriff. Kombischutzhaube: Für Metallmesser, Fadenkopf und Kunststoff-Messerkopf geeignet. Zur Montage eines Metallmessers ist das Zubehör-Set (Bestellnr. 191W97-9) notwendig.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	4500 - 6000 min ⁻¹
Schnittkreis	200 / 230 / 280 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Handgriff	O
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	2,9 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,6 - 2,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1630 x 288 x 236 mm
Einmaulschlüssel	✓
Schulterriemen	✓

Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Motorbremse
- Zweistufige elektronische Drehzahleinstellung
- Mit Soft-Start-Funktion
- Ergonomischer Griff

EAN 0088381763677

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

127508-0
Schultergurt



191D89-4
2-Fadenkopf Tap&Go



783013-3
Montageschlüssel 16 - 17



783202-0
6-kant-Stiftschlüssel



831304-7
Zubehörtasche



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197599-5
Akku BL1830B



195584-2
Schnellladegerät DC18RC



Service

Bedienungsanleitung

