

## Akku-Sense

# DUR194ZX3

18V • 4.500/6.000 min<sup>-1</sup> • 280 mm

**Leichte und handliche Akku-Sense für Ausputzarbeiten rund um Beeteinfassungen, Zäune und andere Objekte**

Mit zweistufiger Drehzahleinstellung und starrem Rundhandgriff. Kombischutzhaube: Für Metallmesser, Fadenkopf und Kunststoff-Messerkopf geeignet. Zur Montage eines Metallmessers ist das Zubehör-Set (Bestellnr. 191W97-9) notwendig.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	4500 - 6000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	200 / 230 / 280 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Handgriff	O
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktgewicht	2,9 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,6 - 2,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1630 x 288 x 236 mm
Einmaulschlüssel	✓
Schulterriemen	✓

### Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Motorbremse
- Zweistufige elektronische Drehzahleinstellung
- Mit Soft-Start-Funktion
- Ergonomischer Griff

**EAN 0088381763639**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

127508-0  
Schultergurt



191D89-4  
2-Fadenkopf Tap&Go



783013-3  
Montageschlüssel 16 - 17



783202-0  
6-kant-Stiftschlüssel



831304-7  
Zubehörtasche



## Service

Bedienungsanleitung

