

brennenstuhl®

Premium-Protect-Line 60.000A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion 6-fach 3m H05VV-F 3G1,5



Technische Daten

Artikelnummer:	1391010610	Mit Entstörfilter:	Ja
EAN:	4007123677061	Farbe:	silber, schwarz
VPE:	1	Verpackung:	Farbiger Verkaufskarton
Kabellänge:	3 m	Produktgewicht (ohne Verpackung):	1,22 kg
Kabelbezeichnung:	H05VV-F 3G1,5	Produktlänge (ohne Verpackung):	9,5 cm
Steckdosen schaltbar:	6	Produktbreite (ohne Verpackung):	7,5 cm
Steckdosen gesamt:	6	Produkthöhe (ohne Verpackung):	62 cm
Max. Strombelastbarkeit:	16 A	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	1,43 kg
USB-Ladebuchsen:	2	Produktlänge (inkl. Verpackung):	8 cm
Max. Ausgangsstrom USB:	3,1 A	Produktbreite (inkl. Verpackung):	11,5 cm
Mit Überspannungsschutz:	Ja	Produkthöhe (inkl. Verpackung):	68 cm

Produkttexte

Steckdosenleiste im schlanken Design als optimale Stromversorgung im Home Office oder am Arbeitsplatz.

- * Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- * Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- * Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- * Das innovative Befestigungskonzept ermöglicht die Steckdosenleiste an die Wand zu montieren oder am Tisch zu befestigen.
- * Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- * Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz.
- * Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- * Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- * 2 USB Ladebuchsen.
- * Sicherungsautomat 16 A.
- * Entstörfilter EMI/RFI.

Lieferumfang

Premium-Protect-Line Überspannungsschutz-Steckdosenleiste