

brennenstuhl®

Premium-Protect-Line 60.000A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit Power Delivery USB-Ladefunktion 6-fach 3m H05VV-F 3G1,5



Technische Daten

Artikelnummer:	1391010620	Mit Überspannungsschutz:	Ja
EAN:	4007123677078	Mit Entstörfilter:	Ja
VPE:	1	Farbe:	silber, schwarz
Kabellänge:	3 m	Verpackung:	Farbiger Verkaufskarton
Kabelbezeichnung:	H05VV-F 3G1,5	Produktgewicht (ohne Verpackung):	1,25 kg
Steckdosen schaltbar:	6	Produktlänge (ohne Verpackung):	9,5 cm
Steckdosen gesamt:	6	Produktbreite (ohne Verpackung):	7,5 cm
Max. Strombelastbarkeit:	16 A	Produkthöhe (ohne Verpackung):	61,5 cm
USB-Ladebuchsen:	2	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	1,46 kg
Max. Ausgangsstrom USB:	2 A	Produktlänge (inkl. Verpackung):	8 cm
Max. USB Power Delivery-Leistung:	30 W	Produktbreite (inkl. Verpackung):	11,5 cm
USB Power Delivery-Buchsen:	1	Produkthöhe (inkl. Verpackung):	68 cm

Produkttexte

Steckdosenleiste im schlanken Design als optimale Stromversorgung im Home Office oder am Arbeitsplatz.

- * Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- * Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- * Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- * Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- * Das innovative Befestigungskonzept ermöglicht die Steckdosenleiste an die Wand zu montieren oder am Tisch zu befestigen.
- * Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- * Intelligentes USB Power Delivery Lademodul mit max. 30 W für schnelles Aufladen.
- * 1 USB-A Ladebuchsen mit max. 18W.
- * Sicherungsautomat 16 A.
- * Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Lieferumfang

Premium-Protect-Line Überspannungsschutz-Steckdosenleiste