

# brennenstuhl®

## Alu-Office-Line 60.000A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion 4-fach 1,8m H05VV-F 3G1,5



### Technische Daten

Artikelnummer:	1391020410	Mit Entstörfilter:	Ja
EAN:	4007123677047	Farbe:	silber, schwarz
VPE:	1	Verpackung:	Farbiger Verkaufskarton
Kabellänge:	1,8 m	Produktgewicht (ohne Verpackung):	0,96 kg
Kabelbezeichnung:	H05VV-F 3G1,5	Produktlänge (ohne Verpackung):	10,5 cm
Steckdosen schaltbar:	4	Produktbreite (ohne Verpackung):	10,5 cm
Steckdosen gesamt:	4	Produkthöhe (ohne Verpackung):	48 cm
Max. Strombelastbarkeit:	16 A	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	1,13 kg
USB-Ladebuchsen:	2	Produktlänge (inkl. Verpackung):	10,5 cm
Max. Ausgangsstrom USB:	3,1 A	Produktbreite (inkl. Verpackung):	11,5 cm
Mit Überspannungsschutz:	Ja	Produkthöhe (inkl. Verpackung):	59 cm

## Produkttexte

Steckdosenleiste im schlanken Design als optimale Stromversorgung im Home Office oder am Arbeitsplatz.

- \* Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- \* Formschönes, schlankes Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- \* Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- \* Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- \* Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- \* Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- \* Gesamtladestrom max. 3,1 A für schnelles Aufladen.
- \* 2 USB Ladebuchsen.
- \* Empfohlenes Zubehör: Tischklemmen mit Feststellschrauben (1990500).

## Lieferumfang

Alu-Office-Line Überspannungsschutz-Steckdosenleiste