



Alu-Office-Line 60.000A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6-fach 1,8m H05VV-F 3G1,5



Technische Daten

Artikelnummer:	1391020600	Mit Entstörfilter:	Ja
EAN:	4007123677054	Farbe:	silber, schwarz
VPE:	1	Verpackung:	Farbiger Verkaufskarton
Kabellänge:	3 m	Produktgewicht (ohne Verpackung):	1,11 kg
Kabelbezeichnung:	H05VV-F 3G1,5	Produktlänge (ohne Verpackung):	10,5 cm
Steckdosen schaltbar:	6	Produktbreite (ohne Verpackung):	10,5 cm
Steckdosen gesamt:	6	Produkthöhe (ohne Verpackung):	51 cm
Max. Strombelastbarkeit:	16 A	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	1,32 kg
Mit Überspannungsschutz:	Ja	Produktlänge (inkl. Verpackung):	10,5 cm
		Produktbreite (inkl. Verpackung):	11,5 cm
		Produkthöhe (inkl. Verpackung):	59 cm

Produkttexte

Steckdosenleiste im schlanken Design als optimale Stromversorgung im Home Office oder am Arbeitsplatz.

* Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.

* Formschönes, schlankes Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.

* Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.

* Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.

* Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

* Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

* Empfohlenes Zubehör: Tischklemmen mit Feststellschrauben (1990500).

Lieferumfang

Alu-Office-Line Überspannungsschutz-Steckdosenleiste