

# brennenstuhl®

## Premium-Alu-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion 6-fach 3m H05VV-F 3G1,5



### Technische Daten

<b>Artikelnummer:</b>	1391030610	<b>Farbe:</b>	silber, schwarz
<b>EAN:</b>	4007123677399	<b>Verpackung:</b>	Schrumpffolie
<b>VPE:</b>	2	<b>Produktgewicht (ohne Verpackung):</b>	1,01 kg
<b>Kabellänge:</b>	3 m	<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	9,5 cm
<b>Kabelbezeichnung:</b>	H05VV-F 3G1,5	<b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>	7,5 cm
<b>Steckdosen gesamt:</b>	6	<b>Produkthöhe (ohne Verpackung):</b>	50 cm
<b>Max. Strombelastbarkeit:</b>	16 A	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	1,02 kg
<b>USB-Ladebuchsen:</b>	2	<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	9,5 cm
<b>Max. Ausgangsstrom USB:</b>	3,1 A	<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	7,5 cm
		<b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>	50 cm

### Produkttexte

Steckdosenleiste im schlanken Design als optimale Stromversorgung im Home Office oder am Arbeitsplatz.

- \* Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- \* Extra robuste Stabilität und schlankes Design.
- \* Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- \* Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- \* Das innovative Befestigungskonzept ermöglicht die Steckdosenleiste an die Wand zu montieren oder am Tischbein zu befestigen.
- \* 2 USB Ladebuchsen.
- \* Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- \* Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

### Lieferumfang

Premium-Alu-Line Steckdosenleiste mit 2x USB-Ladebuchsen