



Modellbezeichnung: VCP 8930

Bestellnummer: GMS2910

Verpackungseinheit: 1

UVP: 419,00 €

- 450 Watt BLDC Motor
- 28,8 V Li-Ionen herausnehmbarer Akku
- Bis zu 45 Minuten kabellose Betriebszeit
- SelfStand für schnelles Abstellen an Ort und Stelle

Übersicht technische Daten

- Flexibel einsetzbar als Akku-Bodenstaubsauger mit elektrischer Turbobürste zur effektiven Reinigung aller Bodenbeläge sowie als Handstaubsauger für Möbel oder schwer erreichbare Stellen
- 450 Watt BLDC Motor
- 165 Watt Saugleistung für bessere Staubentfernung
- Bürstenloser Motor für extra lange Lebensdauer, höhere Saugleistung und geringeren Geräuschpegel
- 28,8 V Li-Ion Akku für lange und effiziente Einsatzzeit
- Bis zu 45 Minuten kabellose Betriebszeit
- Herausnehmbarer und wechselbarer Akku
- Freistehend
- 900 ml Staubaufnahmefähigkeit
- 3 Saugkraftstufen mit Turbostufe für extra Power
- Hochleistungs-Elektrobürste für das Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen und Tierhaaren auf allen Bodenbelägen
- 5 LED-Leuchten zur besseren Sichtbarkeit von Staub und Möbeln wie Kommoden, Schränken oder Sofas
- Effizientes Filtersystem mit Zyklon Technologie und EPA E10 Filter
- Stylish LED-Ladeanzeige zeigt an, wenn das Gerät geladen werden muss
- Große gummierte Laufräder
- 4-5 Stunden Ladezeit
- Zubehör: schmale Fugendüse; Mini-Turbobürste; weiche Staubbürste; Wandhalterung
- 3 Jahre Garantie für höchste Qualitätsansprüche
- Farbe: Weiß / Schwarz

Technische Daten

Komfortausstattung

Bürstenaufsatz	•
Farbe	Schwarz / Weiß
LED Leuchte	•
Ladestation	•
Hochleistungs-Elektrobürste	•
Zyklontechnologie	•
BLDC Motor	•
Verriegelungsmechanismus	•
Digitaler bürstenloser Motor	•

Zubehör

Polsterbürste	•
Fugendüse	•
Mini-Turbobürste für Polster	•
Wandhalterung	•

Technische Details

Trockenschmutzvolumen (ml)	900
Leistung (Volt)	28,8
Ladekontrollleuchte	•
Ladezeit (Std)	4-5
Kabellose Betriebsdauer (Min.)	45
Akkutechnik	Li-Ion