



Artikelnummer: **404078**

Zubehör sonstiges tint Außensteckdose Smart Socket Tower

Artikelnummer:	404078
Lichtfarbe:	
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V
Leistungsaufnahme:	
Energieverbrauch:	0 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	90x400 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412683816

Mit tint bringst Du Stimmung in Dein Zuhause. Setze ganz nach Deinen Wünschen flexible und moderne Lichtakzente. Der Smart Socket Tower verfügt über 2 schaltbare Steckdosen, die Du ganz einfach per tint Fernbedienung und/oder durch die Einbindung in ein Smarthome-System mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder über Sprachassistenten mit integriertem Zigbee Smarthome Hub, wie z. B. Echo (4. Generation)* steuern kannst. Neben den zwei gleichzeitig smart steuerbaren Steckdosen, befinden sich auf der Rückseite zwei weitere Outdoor-Steckdosen. Diese sind dauerhaft an und versorgen deine vorhandenen Lampen und Leuchten in Deinem Garten mit Strom. Zwischen den Steckdosen ist ein großer Abstand, so dass auch große Outdoor-Stecker komfortabel in den Outdoor Socket Tower ein- und ausgesteckt werden können. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest Du unter hey-tint.de/partner

- Intelligenter tint Outdoor 4-fach Steckdosen Tower von MÜLLER-LICHT
- 2 Steckdosen komfortabel und gleichzeitig schaltbar durch die Steuerung per tint Fernbedienung und/oder durch Einbindung in ein Smarthome-System mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Alexa über Echo (4. Generation) oder Echo Studio*, *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest Du unter <https://hey-tint.de/partner>
- 2 permanente Steckdosen, z.B. für vorhandene Leuchten oder zum Anschluss von Gartengeräten
- Inkl. wasserdichtem Verbinder zum Direktanschluss an vorhandenes Erdkabel
- Robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt nach IP44
- Inkl. Erdspieß zur einfachen und sicheren Befestigung, alternativ verschraubbar

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Leuchtdaten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 404078	Dimmbar mit externem Dimmer nein	IP-Schutzart 44	Länge/Tiefe 90 mm
Barcode 4018412683816	ERP Anwendungsbereich Nicht-ERP-relevant	Kabelende Direktanschluß	Breite 90 mm
Hersteller Müller-Licht	Spannung Nominalwert 220-240 V	Memoryfunktion ja	Höhe 400 mm
Zolltarifnummer 85366990990		Schutzklasse I	Gewicht 1010,00 g
Verpackung	Batteriedetails		Produktdaten
Colorbox/Barcode 1 4018412683816	Enthaltene Anzahl 1		Fernbedienung enthalten nein
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Enthaltener Typ Fest verbaut		Inverkehrbringer Müller-Licht
Colorbox/Gewicht 287,20 g	Typengruppe Sekundär		Marke Müller-Licht
Colorbox/Abmessungen L=155 B=159 H=406 mm			CE Kennzeichnung ja
Innerbox/Barcode 1 4018412683823			Garantieprodukt nein
Innerbox/Inhalt (Stück) 2			Lieferumfang tint Außensteckdose Smart Power Strip Outdoor, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Innerbox/Gewicht 210,00 g			
Innerbox/Abmessungen L=320 B=161 H=420 mm			
Transportkarton/Barcode 1 4018412683830			
Transportkarton/Inhalt (Stück) 4			
Transportkarton/Gewicht 615,00 g			
Transportkarton/Abmessungen L=342 B=334 H=437 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			

