



Artikelnummer: **404076**


LED-Outdoor Wegeleuchten tint Flores XL, white+color

Artikelnummer:	404076
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 2700 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	85 °
Spannung/Stromart:	27 V DC
Leistungsaufnahme:	8,1 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	64x155 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412683762

Mit tint setzt Du Deinen Garten richtig in Szene. Die Vielfalt von tint reicht von stimmungsvoller Beleuchtung Deiner Gartenparty bis hin zur Beleuchtung von Pflanzen und Objekten, die in Deinem Garten oder auf Deiner Terrasse besonders zur Geltung kommen sollen. Der smarte tint Flores XL LED-Gartenspot white+color sorgt für den ganz großen Moment in Deinem Garten. Er ist speziell dafür ausgerichtet mit seiner starken Leuchtkraft große Objekte, wie zum Beispiel Bäume, optimal in Szene zu setzen. Mit dem beigefügten Montagematerial für die Wand oder den Boden wird eine einfache und sichere Installation ermöglicht. Dir stehen neben verschiedenen Weißtönen auch bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl, um genau die richtige Akzentbeleuchtung zu finden. Die Steuerung des smarten tint Flores XL LED-Gartenspots erfolgt per tint Fernbedienung und/oder durch die Einbindung in ein Smarthome-System mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder über Sprachassistenten mit integriertem Zigbee Smarthome Hub, wie z. B. Echo (4. Generation)*.

- Smarter tint Outdoor LED-Gartenspot Flores XL white+color, von MÜLLER-LICHT. Für individuelles Stimmungslicht im Garten, ideal für Farbakzente oder zur Ausleuchtung von Bäumen.
- Der Gartenspot Flores XL überzeugt mit seiner starken Leuchtkraft mit 1000 lm
- Steuerbar per tint Fernbedienung (separat erhältlich) und/oder durch Einbindung in ein Smarthome-System mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Alexa über Echo (4. Generation) oder Echo Studio*, *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest Du unter hey-tint.de/partner
- Mit dem beigefügten Montagematerial für die Wand oder den Boden wird eine einfache und sichere Installation ermöglicht. Durch die 3 m Zuleitung wird dir die Platzierung erleichtert.
- Spritzwassergeschützt (IP44) und für den Außenbereich geeignet

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 404076	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 64 mm
Barcode Verpackungseinheit 4018412683762	Elektrischer Leistungsfaktor > 1,00	Farbwertanteil X 0,463	Breite 64 mm
Hersteller Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y 0,420	Höhe 155 mm
Zolltarifnummer 940540391100	ERP Anwendungsbereich Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label	Farbtemperatur 2700 K	Gewicht 450,00 g
Verpackung	Gewichteter Verbrauch 9 kWh/1000h	Farbwiedergabeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1 4018412683762	Lebensdauer Nominalwert 20000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel 85 °	Beleuchtungstechnologie LED
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Leistungsaufnahme Nominalwert 8,1 W	Lichtausbeute Nominalwert 123 lm/W	Blendschutzschild nein
Colorbox/Gewicht 231,00 g	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand 0,43 W	Lichtfarbe tint white+color (1800-6500K+RGB)	Farblich abstimmbare Lichtquelle ja
Colorbox/Abmessungen L=260 B=200 H=90 mm	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand 0,45 W	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 1000 lm	Vernetzte Lichtquelle ja
Innerbox/Barcode 1 4018412683779	Nom. Stromstärke 300 mA	Stroboskopeffekt 0,9	Fernbedienung enthalten nein
Innerbox/Inhalt (Stück) 2	Spannung Nominalwert 27 V	Leuchtdaten	Modell (Technisch) LED-Außenstrahler
Innerbox/Gewicht 150,00 g	Stromart DC	Enthält verbaute LED ja	Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Abmessungen L=270 B=210 H=190 mm		IP-Schutzart 44	Marke Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1 4018412683786		Kabelende Konturenstecker CEE 7/17	CE Kennzeichnung ja
Transportkarton/Inhalt (Stück) 4		Kabellänge 3000 mm	Garantieprodukt nein
Transportkarton/Gewicht 460,00 g		Kabelmantel Gummi schwarz	Lieferumfang tint Flores XL, white+color, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Transportkarton/Abmessungen L=290 B=420 H=225 mm		Memoryfunktion ja	
		Schutzklasse II	
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
			
WEEE-Produkt	