

LED-Outdoor Wegeleuchten tint Pendula Solar, white+color, 20 cm



Artikelnummer: **404077**

Artikelnummer:	404077
Lichtfarbe:	
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	3,7 V AC
Leistungsaufnahme:	0,5 W
Energieverbrauch:	1 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	200 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412683656

Mit tint setzt Du Deinen Garten so richtig in Szene. Die Vielfalt von tint reicht von stimmungsvoller Beleuchtung Deiner Gartenparty bis hin zur Beleuchtung von Pflanzen und Objekten, die in Deinem Garten oder auf Deiner Terrasse besonders zur Geltung kommen sollen. Die tint Pendula Solar LED-Leuchtkugel white+color verbindet innovative Solartechnik mit smartem Licht und ist vielseitig einsetzbar. Nutze sie als Tischleuchte oder setze Akzente, indem Du sie unter Terrassendächern, Carports oder an Bäumen befestigst. Smart und energieeffizient: Die Pendula Solar LED-Leuchtkugel funktioniert dank integriertem Solarmodul und Akku ganz ohne Kabel und kann dadurch frei im Garten platziert werden, ohne dass eine Steckdose in der Nähe sein muss. Optional kann die Leuchte auch per USB-C-Kabel aufgeladen werden (nicht enthalten). Neben verschiedenen Weißtönen stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Die Steuerung der smarten tint Outdoor LED-Leuchtkugel erfolgt per tint Fernbedienung und/oder durch die Einbindung in ein Smarthome-System mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Alexa über Echo über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smarthome Hub, wie z. B. Echo (4. Generation)*.

- Smarte tint Outdoor LED-Leuchtkugel Pendula Solar white+color von MÜLLER-LICHT, vielseitig einsetzbar als Tisch- oder Hängeleuchte. Für individuelles Stimmungslicht im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon
- Innovative Solartechnik ermöglicht das freie Platzieren der smarten LED-Leuchtkugel. Optional per USB-C aufladbar.
- Steuerbar per tint Fernbedienung (separat erhältlich) und/oder durch Einbindung in ein Smarthome-System mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Alexa über Echo (4. Generation) oder Echo Studio*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest Du unter hey-tint.de/partner
- Durchmesser 20 cm, inkl. Textilstiel zur einfachen und sicheren Befestigung
- Spritzwassergeschützt (IP44) und für den Außenbereich geeignet

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Leuchtdaten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 404077	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Memoryfunktion: ja	Länge/Tiefe: 200 mm
Barcode Verpackungseinheit: 4018412683656	ERP Anwendungsbereich: Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label		Breite: 200 mm
Hersteller: Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch: 1 kWh/1000h		Höhe: 200 mm
Zolltarifnummer: 94054039100	Lebensdauer Nominalwert: 20000 h		Gewicht: 500,00 g
Verpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert: 0,5 W		Produktdaten
Colorbox/Barcode 1: 4018412683656	Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand: 0,50 W		Beleuchtungstechnologie: LED
Colorbox/Inhalt (Stück): 1	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand: 0,50 W		Farblich abstimmbare Lichtquelle: ja
Colorbox/Gewicht: 257,00 g	Spannung Nominalwert: 3,7 V		Vernetzte Lichtquelle: ja
Colorbox/Abmessungen: L=210 B=207 H=201 mm	Stromart: AC		Fernbedienung enthalten: nein
Innerbox/Barcode 1: 4018412683793	Batteriedetails		Inverkehrbringer: Müller-Licht
Innerbox/Inhalt (Stück): 2	Enthaltene Anzahl: 1		Marke: Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1: 4018412683809	Enthaltener Typ: Fest verbaut		CE Kennzeichnung: ja
Transportkarton/Inhalt (Stück): 8	Typengruppe: Sekundär		Garantieprodukt: nein
Transportkarton/Gewicht: 650,00 g			Lieferumfang: Pendula Solar white+color, 20 cm, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Transportkarton/Abmessungen: L=430 B=430 H=423 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt			