

Clever sein.
Kopp einschalten.

Kopp

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
4390.0501.4	1	121	4008224669726

Kopp myHomeControl®-Home Server, Windows basiert, zur Überwachung und Steuerung Ihres Gebäude- und Energiemanagementsystems, mit Visualisierung, inkl. Netzteil



Technische Daten

Prozessor	Intel Atom® x5-E3930 2 cores; 2M Cache, bis zu 1.80 GHz 1x 4 GB DDR3 PC1600-11, 128 GB SSD M.2 SATA mit 6 Gb/s
Prozessorgrafik	Intel® HD Graphics 500 unterstützt Zwei-Monitorbetrieb
Arbeitsspeicher	SO-DIMM, DDR3-SDRAM, max. 8 GB, 1 Steckplatz
Betriebssystem	Windows® 10 Professional 64-bit
Spannungsversorgung	12 VDC Netzteil extern Input: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 0,5 A Output: 12 V DC / 3 A / 36 W
Schnittstellen vorne	2x USB 3.0, µSD, Power-Button, 2x LED, Audio Line-In (7.1 S/PDIF), Audio Line-Out (7.1 S/PDIF)
Schnittstellen hinten	2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x mini DP, 2x LAN, 1x Seriell RS232, DC-In
Antenne	integriert
Bidirektionale Datenübertragung	Ja
Mechanische Abmessungen L x B x H	112 x 34 x 84 mm
Gewicht	350 gr.
Farbe	Aluminium schwarz
Lüfter	ohne
Lautstärke	0 dB(A)
Betrieb	Dauerbetrieb 24/7 möglich
Standard-Betriebstemperatur	25 °C
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	-30 °C bis +80 °C
Schutzart	IP 30
Montage	Vormontierte Hutschienen-Halterungen für Schaltschrankmontage
Konformität	RED
Garantie	24 Monate

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktion Verbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 25.05.2022