

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
8672.0201.8	5	121	4008229323128

Blue-control energieautarker Bluetooth-Bewegungsmelder,
mit passivem Infrarotsensor zur Bewegungs- und Helligkeitserkennung

Technische Daten

Spannungsversorgung	Integrierte Solarzelle
Backup Batterie	CR2032
Betrieb ohne Sonnenlicht	96 Stunden
Sendefrequenz	2,4 GHz
Reichweite (im Gebäude)	Bis zu 10 m
Reichweite (Freifeld)	Bis zu 75 m
Antenne	integriert
Bewegungserkennungsradius	5 m bei Installation in 2,5 m Höhe
Lichtpegelsensor	0 bis 65000 Lux /+ - 5%
Mechanische Abmessungen	113,2 x 65,5 x 30,7 mm
Gewicht	83 gr.
Standard-Betriebstemperatur	25 °C
Betriebstemperatur	0 °C bis +60 °C (nur für den Innenbereich)
Lagertemperatur	0 °C bis +60 °C (nur für den Innenbereich)
Schutzart	IP 20
Montage/Empfohlene Installation	Deckenmontage in 2,5 bis 3 m Höhe Befestigung mit mitgelieferten Schrauben
Einbaulage	beliebig
Konformität	RED

