

## Hauptmerkmale

- 1080p Ultra-Wide Autofokus Webkamera
- Full HD-Auflösung mit 120° Weitwinkel-Sichtfeld
- Eingebautes Mikrofon mit Rauschunterdrückung
- WDR- und Gegenlicht-Kompensation für helle und dunkle Umgebungen
- Aufbausatz mit Vorwärtsneigung
- Plug-and-Play mit USB 2.0 unter Windows / Mac / Android / Chrome OS



## Produktbeschreibung

Die ViewSonic VB-CAM-001-Webkamera kann problemlos auf unseren ViewBoards®, den interaktiven Touch-Displays von ViewSonic, montiert werden. Als Teil unserer Komplettlösung aus Hard- und Software bietet Sie Ihren Teams beste Voraussetzungen für visuelle Zusammenarbeit. Das große Bildfeld, der Autofokus, die klare Bilddarstellung in hellen wie dunklen Umgebungen sowie ein integriertes Mikrofon mit Rauschunterdrückung, machen die VB-CAM-001 zur idealen Webkamera für Ihre Besprechungsräume. Mit ViewSonic geben Sie Ihrer Digitalisierung ein Gesicht.

## Technische Daten

Modell	VB-CAM-001
<b>BETRIEBSSYSTEM</b>	Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10, macOS™ 10.10 oder höher, Chrome OS, Android 5.0 oder höher
<b>SYSTEMANFORDERUNGEN</b>	Intel® Core 2 Duo Prozessor oder höher >2GB RAM
<b>KAMERA</b>	Sensor: CMOS, 2,07 MP Blickwinkel: 120° Weißabgleich: Auto, Manual, VAR Geräuschunterdrückung: 2D, 3D digitale Umgebungsgeräuschunterdrückung Gegenlichtkompensation: Ja Autofokus: f=3,1m, ( 2G+3P) Lichtempfindlichkeit: 0,5 Lux @ (F1,8, AGC ON)
<b>AUDIO</b>	Stereo Mikrofon
<b>VIDEO</b>	YUY2 / H.264 / MJPEG Max. Auflösung Video: 1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps
<b>KONNEKTIVITÄT</b>	USB 2.0
<b>ABMESSUNGEN</b>	Gerät (B xH xT): 118 x 37,2 x 30,8 mm Verpackung (B xH x T): 143 x 76 x 76 mm
<b>GEWICHT</b>	Gerät (Net): 0,093 kg Versandgewicht (Gross): 0,2 Kg
<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	FCC, CE, RoHS, ErP
<b>LIEFERUMFANG</b>	1. VB-CAM-001, 2. Kurzanleitung, 3. Montageschraube, 4. USB 2.0 Kabel 150cm
<b>EAN-CODE</b>	76690700280 5