

TORSION & IMPACT BITS

Premium Bits zum Einsatz in Impact Maschinen dank Impact Magnethalter und spezieller Bit Konstruktion.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Kombiniert Impact und Torsion = 2 in 1 Bit
- Nutzbar in Impact Maschinen dank Impact Magnethalter und spezieller Bit Konstruktion
- Torsionszone federt Belastung auf den Bitkopf ab und verringert die Bruchgefahr
- Schnell den richtigen Bit finden dank Colour Code
- Einsatzbereich: Harte und weiche Materialien dank Torsionszone (absorbiert harten Schraubfall)
- Praktische und robuste Minibox



Infos Website

Produktgruppe
4201

PROFESSIONAL
PLUS

Bitlänge
25–90 mm



Antrieb



30530 3	PH 1	25	5
30531 0	PH 2	25	5
30532 7	PH 3	25	5
30533 4	PZ 1	25	5
30534 1	PZ 2	25	5
30535 8	PZ 3	25	5
30536 5	HX 3	25	5
30537 2	HX 4	25	5
30538 9	HX 5	25	5
30539 6	HX 5,5	25	5
30540 2	HX 6	25	5
30541 9	TX 10	25	5
30542 6	TX 15	25	5
30543 3	TX 20	25	5
30544 0	TX 25	25	5
30545 7	TX 27	25	5
30546 4	TX 30	25	5
30547 1	TX 40	25	5
30548 8	PH 1	50	3
30549 5	PH 2	50	3
30550 1	PH 3	50	3
30551 8	PZ 1	50	3
30552 5	PZ 2	50	3
30553 2	PZ 3	50	3
30554 9	TX 10	50	3
30555 6	TX 15	50	3
30556 3	TX 20	50	3
30557 0	TX 25	50	3
30558 7	TX 27	50	3
30559 4	TX 30	50	3
30560 0	TX 40	50	3
30561 7	PH1	90	3
30562 4	PH2	90	3
30563 1	PZ1	90	3
30564 8	PZ2	90	3
30565 5	TX20	90	3
30566 2	TX25	90	3
30567 9	TX30	90	3



Art. 4010159-	Bezeichnung	Antrieb		
30568 6	Bithalter	1/4"	60	1
30569 3	Schnellwechsel Bithalter	1/4"	60	1
30570 9	Schnellwechsel Bithalter	1/4"	150	1
30571 6	Handgriff mit Schnellwechsel- halter	1/4"	150	1



Art. 4010159-	Artikelname	Beschreibung	
29347 1	Torsion Impact Bit Set	32 tlg.	10
29408 9	Bit Display Universal & Torsion/ Impact	Jeweils 10 Sets (32er Torsion u. 24er Universal)	20

BESTÜCKUNGSDetails: SET 32

Für Schraube	Größe und Anzahl der Bits
Philips PH	1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3
Pozidriv PZ	1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3
Schlitz SL	3, 4, 5, 6
HEX	3, 4, 5, 6
Torx	2x (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)

1 x Impact Magnethalter

1 x 1/4" Adapter	
------------------	--

Material S2 Qualität
brüniert/ Länge 25mm
1/4" Bits