

PARAPROJECT®

Case i10 Typ-C

Schützen , Laden , Synchronisieren , Transportieren



Bezeichnung	PARAPROJECT Case i10 Typ-C Charge&Sync, inkl. USB-C®-Kabel, schwarz
Artikelnummer	208642151
GTIN / EAN	4006793003415
Einsatzgebiet	Bildung
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1, DIN EN 55022, DIN EN 55024
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 10x USB-C® Kabel - 1x Geräteanschlusskabel 5 m - 1x USB-Anschlusskabel 3 m - 1x Y-Adapter mit 1x IBM-Buchse und 1x Euro-8-Buchse - 1x Y-Adapter mit 1x Euro-FlachBuchse und 1x Euro-8-Buchse - Bedienungsanleitung
Materialien	- X-ABS-Kunststoff
Transport	4x Leichtlaufräder mit 75 mm Durchmesser davon 2 mit Radfeststeller, Teleskopauszug 4-fach, beidseitige Tragegriffe automatisch anklappend
Außenmaße (BxTxH)	530 mm x 390 mm x 540 mm
Eigengewicht	12300 g
Transportmaße (BxTxH)	560 mm x 410 mm x 550 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	85044082
Ursprungsland	RO
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Kofferdeckel mit div. Fächern und RV Tasche für Zubehör und Eingabestifte - Korpus mit Sync und Ladeinheit - 10 Staufächer für iPad/Tablets - Staufach für Master Laptop und Staufach für Zubehör z.B. Accesspoint Router und/oder Apple TV - Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation - Temperatursensor - programmierbarer, interner Ladetimer
Kompatible Geräte	alle Geräte mit USB-C®
max. Geräteanzahl	10
Betriebssystem	iOS / Windows / Android
Kabeltypen für Geräte	USB-C®
Netzteil	zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	2,4A
Optionales Zubehör	- USB-Ladekabel für USB-A auf Lightning®

PARAPROJECT®

Case i10 Typ-C

Schützen , Laden , Synchronisieren , Transportieren

Schließsystem	Zahlenschlösser
Anschlüsse	- Außen Zentrale Stromversorgung, USB B Buchse für die Sync Funktion, Netzwerkbuchse (RJ45) für Accesspoint, Optional HDMI-Buchse Innen 16x USB-A-Buchse für Flex2Connect, Y-Adapter, C14-Stecker auf 1x IBM-Buchse und 1x Euro-8-Buchse, Y-Adapter, C14 Stecker auf 1x Euroflach-Buchse und 1x Euro-8-Buchse
Stromdaten	- 100-240V, max. 3,6A, 50/60Hz
Maße Fächer (BxTxH)	29 mm x 210 mm x 310 mm
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm



- LED Ladeanzeige



- Sync- und Netzwerk Anschluss