

> MIDLAND G18 Pro 2er Kofferset



Art.Nr.: CT145.51

Lieferumfang:

Je 2 x G18 Pro Funkgerät, MA 25-M Lautsprecher, Standlader mit Netzteil, Gürtelclip, Handschlaufe, 1x Koffer

Weitere Ausstattungsmerkmale:

- PMR446 Sprechfunkgerät
- Schutzklasse IP67: Das Gehäuse schützt das Gerät sicher für 30 Minuten vor dem Eindringen von Wasser bis zu einer Tiefe von 1 m.
- 8 Kanäle / 91 vorprogrammiert
- LC Display mit Hintergrundbeleuchtung
- VOX, 10-stufig
- 50 CTCSS und 105 DS Kodierungen
- Scrambler
- Sendeleistung einstellbar
- Rauschsperr
- Scan/Prioritäts-Scan
- Sprachansage
- Squelch
- Tastensperre
- Alarm-/Notrufunktion
- Kommander (programmierbar mit PRG-G15)
- FM Radio (programmierbar mit PRG-G15)
- Anschlussbuchse: Motorola

Ein Funkgerät für den anspruchsvollen Benutzer.

- PMR 446 Funkgerät
- 8 Kanäle/91 vorprogrammiert
- Kodierungen: 50 CTCSS und 105 DCS
- IP 67 wassergeschützt

Neue "Scrambler" Funktion:
Für abhörsichere Kommunikation

Programmiersoftware:
- Sendeleistung kann variiert werden
- Kanäle und Frequenzen können eingestellt werden
- Spezielle Funktionen können aktiviert oder deaktiviert werden.

Dieses Funkgerät ist sich für keinen Einsatz zu schade!
Der ideale Partner für den neuen Arbeitsalltag mit Funktionen, die genau dort gebraucht werden.

Sicherheit:
Mit Hilfe der Scrambler Funktion können Gespräche nur innerhalb einer Arbeitsgruppe "entschlüsselt" gehört werden und die CTCSS/DCS Kodierungen schließen andere schon von vornherein aus. Doppelt gesichert so zu sagen!

Praktische Funktionen:
Die Freisprechfunktion findet überall dort ihren Einsatz, wo beide Hände "in Arbeit" sind.

Die Sendezeitbegrenzung verhindert versehentliches Dauerfunken oder unterbricht Dauergespräche.

Optionales Zubehör:

- PRG-G15, Programmiersoftware für G15, G18, Art.-Nr.: CT131
- MA 25-M, Lautsprechermikrofon, Art.-Nr.: CT129
- MA 27-M, Headset mit Sendetaste, Art.-Nr.: CT130

Alan Electronics GmbH