

HC-V785

Kompakter Full HD Camcorder

FULL HD CAMCORDER MIT KREATIVEM POTENTIAL



Beste Full HD Bildqualität und neue Freiheiten beim Aufnehmen finden anspruchsvolle Filmer im V785 vereint. Das hochwertige Objektiv startet bei 29,5mm* Weitwinkel und liefert mit 20fach optischen bzw. 50x intelligenten Zoom die richtige Brennweite in jeder Situation.

Seine gehobene Ausstattung, u.a. mit HDR-Video, Full HD Zeitlupe, WiFi, 5.1-Kanal-Ton, eröffnet viel kreatives Potential. Aufgezeichnet wird wahlweise im AVCHD-Progressive- oder iFrame-Format mit jeweils 28 Mbps oder im MP4-Format mit 50 Mbits.

Beste Bildqualität – Lichtempfindlicher 1/2,3-Zoll BSI Sensor mit 6 MP (effektiv)
 Flexible Aufnahme-Formate – Full HD (50p) Video & Full HD Zeitlupe
 Spitzen-Objektiv – 29,5mm* Weitwinkel & 20x optischem Zoom * bei 16:9
 Scharfe Aufnahmen – Optischer Bildstabilisator mit Hybrid O.I.S.+ & Level-Shot
 Kreative Möglichkeiten (FHD) – HDR Video, Zubehörschuh, Mikrofon-Eingang,
 5.1 Kanal-Mikrofon, Videoleuchte

7,5cm schwenkbares Touch LC-Display



Hochwertiges Objektiv mit 20x opt. Zoom



5.1-Kanal Mikrofon



HC-V785EG-K | EAN 5025232924479 | UVP: € 429,00



TECHNISCHE DATEN

Full HD Camcorder HC-V785

SENSOR	
Bildsensor	1/2,3-Zoll BSI MOS Sensor
Pixel Total	12,76 MP
Pixel effektiv (Video)	FHD: 6,03 MP [16:9]
Twin-Kamera	–
OBJEKTIV	
Objektiv	Panasonic / F1,8-3,6
Optischer Zoom	20x
Intelligenter Zoom / Digitalzoom	50x / 60x bzw. 250x
Brennweite Video (KB 35mm)	50p: 29,5-612mm (16:9)
Brennweite Foto (KB 35mm)	33,5-670mm [3:2] / 29,5-612mm (16:9)
Filter Durchmesser	62 mm
Objektiv Twin-Kamera	–
KAMERA	
Fokus	Auto / Manual
Weißabgleich	Auto / Weiß Einstellung / Sonne / Wolken / Innen 1 / Innen 2
Verschlusszeit Video	1/25 – 1/8000
Verschlusszeit Foto	1/2 – 1/2000
Blende	Auto / Manual
Bildstabilisator	Optischer Bildstabilisator / HYBRID O.I.S.+ & Aktiv Modus
HDR Video (nicht 4K) / Active Contrast	Ja / ?
Kreative Effekte (nicht 4K)	Miniatur Effekt, Stummfilm, 8mm Film, Zeitraffer
Full HD Zeitlupe	Ja
Kino Effekte	–
4K Cropping	–
AUFNAHMEBEREICH	
Speichermedium	SD/SDHC/SDXC Karte
Aufnahmeformat (Video)	AVCHD Progressive / MP4
Aufnahme AVCHD	FHD: max. 1920 x 1080/50p (28Mbps)
Aufnahme MP4	FHD: 1920 x 1080/50p (50Mbps)
Batterielaufzeit (Standard)	FHD: ca. 55 Min.
Audio Aufnahme	AVCHD: Dolby Digital (5.1ch / 2ch) / MP4: AAC (2ch)
Mikrofon	5.1ch Surround, Zoom, Fokus und Stereo-Mikrofon
FOTO	
Aufnahmeformat	JPEG (DCF/Exif2.2)
Bildgröße (max.)	max. 24 MP: 6.528 x 3.672 [16:9]
Blitzlicht	–
4K Foto-Funktion	–
ALLGEMEINES	
Abmessungen (B x H x T)	65 x 73 x 139 mm
Gewicht (o. Batterie/SD Karte)	353g (ohne Akku)
LCD Monitor	7.5cm LC-Display (460.800 Pixel) / Touch
Sucher	–
Manueller Ring / Dial	Ja (Einstellrad)
AV / HDMI Anschluss	Ja / Ja (Micro)
Mikrofon- / Kopfhörer-Anschluss	Ja (Stereo Mini) / Ja (Stereo Mini)
USB Anschluss	2.0 Hi-Speed (mit Lade-Fkt.)
LED Videoleuchte	Ja
Zubehörschuh	Ja (passiv)
WiFi Standard	IEEE 802.11b/g/n
WiFi Frequenz	2.4GHz Band
Mitgeliefertes Zubehör	Li-Ion Akku (1.940mAh), AC Adapter, HDMI Kabel, USB Kabel,
Sonstiges	Wireless Twin Kamera

Kontakt:

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-
Hotline: 040-5555 88 55*
www.panasonic.de

Panasonic Marketing Europe GmbH
Niederlassung Österreich
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline:
01-2 67 60 67*
www.panasonic.at

Panasonic Switzerland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-
Hotline: 041 211 23 60**
www.panasonic.ch

* Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / ** Zum Lokaltarif