



Infrarot-Keramikheizung IRC-Set

Elegante Keramikheizung in dunklem Grau – passend zu jedem Einrichtungsstil.
Im Set mit Raumtemperaturregler DTB 2R.

Funktion

- Infrarotheizung mit hohem Strahlungsanteil wird schneller und direkt am Körper wahrgenommen
- Glatte Fliesenstruktur zur optimalen Wärmeverteilung
- Qualitäts-Heizelement garantiert ausgeglichene Oberflächentemperatur
- Besonders geeignet für Allergiker: keine Staubaufwirbelung
- Spot-Heizung für temporär genutzte Räume
- Extrem strapazierfähig und langlebig, da keine Wartung oder Austausch beweglicher Teile
- Lieferung erfolgt mit Temperaturregler DTB 2R – erweiterbar zum DIMPLEX Smart Climate System

Montage

- Mit vorkonfektionierter, flexibler Anschlussleitung (1,9 m) zur Festinstallation
- Wahlweise horizontale oder vertikale Montage an der Wand
- Inklusive Einhängvorrichtung für Wandhalter
- Mit vorkonfektionierter, flexibler Anschlussleitung

Design

- Glatte Oberfläche für einfache Pflege
- Strahlungsfläche in hochwertiger Steinoptik
- Kombiniert Komfort mit ansprechendem Design



Elektrowärme flexibel, einfach und effizient aus der Ferne steuern: Die IRC-Serie bringt nicht nur komfortable Wärme mit sich, sondern auch eine smarte Bedienung. Mit dem Smart Climate System und der DIMPLEX Energy Control App lässt sich das smarte Elektroheizsystem jederzeit und von überall steuern. Ob auf dem Handy oder Tablet: Alle Optionen sind auf einen Blick sichtbar und die Raumtemperatur kann einfach per Fingertipp gesteuert werden.

Infrarot-Keramikheizung IRC-Set

Technische Daten

Infrarot-Keramikheizung zur horizontalen und vertikalen Wandmontage mittels mitgeliefertem Montagesatz. Leitungsführung für besonders gleichmäßige Oberflächentemperatur, Übertemperaturschutz, Anschlussleitung für Festanschluss ca. 1,3 m. 5 Jahre Garantie.



Einbindung ins Smart Climate System durch Temperaturregler DTB 2R



Hochwertige Steinoptik



Horizontale Wandmontage



Vertikale Wandmontage

IRC 400 A Set

Art.-Nr.	380460
Farbe	steingrau
Heizleistung W	400
Anschlussspannung	1/N/PE - 230V, 50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 44
B x H x T mm	900 x 450 x 45
Gewicht kg	14,8